

**Rozwiertaki stożkowe 1:10, mały × duży Ø: 10X25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	161000 10X25
GTIN	4045197088826
Klasa artykułu	120

Opis**Wykonanie:**

O prostych rowkach, z ostrzami w układzie stożkowym (wzrost 1/10).

Zastosowanie:

Do rozwiercania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwiercania otworów cylindrycznych.

Opis techniczny

większa Ø D ₂	25 mm
mniejsza Ø D ₃	10 mm
chwyt kwadratowy □	16 mm
długość całkowita L	195 mm
długość ostrzy L _c	150 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa
Zbieżność stożka	1:10
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		