



Rozwiertaki stożkowe 1:10, mały × duży Ø: 15X35 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	161000 15X35
GTIN	4045197088833
Klasa artykułu	120

Opis

Wykonanie:

O prostych rowkach, z ostrzami w układzie stożkowym (wzrost 1/10).

Zastosowanie:

Do rozwierania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwierania otworów cylindrycznych.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

mniejsza Ø D₃: 15 mm

większa Ø D₂: 35 mm

długość ostrzy L_c: 200 mm

długość całkowita L: 250 mm

chwyt kwadratowy □: 22,4 mm

Opis techniczny

większa Ø D ₂	35 mm
mniejsza Ø D ₃	15 mm
chwyt kwadratowy □	22,4 mm
długość całkowita L	250 mm
długość ostrzy L _c	200 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	Norma zakładowa

Zbieżność stożka	1:10
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami