

Garant**Rozwiertaki ręczne nastawne, Ø DC: 27,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160600 27,5
GTIN	4045197250940
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.

Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym
zakres regulacji Ø: 27,5 - 31,5 mm

długość ostrzy L_c : 86 mm

długość całkowita L: 245 mm

chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Opis techniczny

Ø nom. D_c	27,5 mm
zakres regulacji Ø	27,5 - 31,5 mm
chwyt kwadratowy □	14,5 mm
długość ostrzy L_c	86 mm
długość całkowita L	245 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

Akcesoria

Zestawy rozwiertaków ręcznych nastawnych w drewnianej kasecie liczba rozwiertaków 13

160800 13

Zestawy rozwiertaków ręcznych nastawnych w drewnianej kasecie liczba rozwiertaków 11

160800 11