

**Garant****Rozwiertaki ręczne nastawne, Ø DC: 37 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160600 37
GTIN	4045197250964
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.

Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym  
zakres regulacji Ø: 37 - 45 mm

długość ostrzy  $L_c$ : 108 mm

długość całkowita  $L$ : 325 mm

chwyt kwadratowy  $\square$ : 20 mm

**Opis techniczny**

Ø nom. $D_c$	37 mm
zakres regulacji Ø	37 - 45 mm
chwyt kwadratowy $\square$	20 mm
długość ostrzy $L_c$	108 mm
długość całkowita $L$	325 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

---

**Akcesoria**

Zestawy rozwiertaków ręcznych nastawnych w drewnianej kasecie liczba rozwiertaków 13

160800 13