

**Rozwiertaki pod kołki 1:50, bez powłoki, Ø nom. DC: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	161200 16
GTIN	4045197088987
Klasa artykułu	120

**Opis****Wykonanie:**

Stożkowe ostrza (1 mm na dł. 50 mm).

Wielk. 1,2 – 2,5 – **Rowki proste. kształt A.**

Wielk. 3 – 25 – **Z rowkami śrubowymi. Kształt B.**

**Zastosowanie:**

Do ręcznego rozwierania stożkowych otworów pod kołki stożkowe wg ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Zalecenie:**

Używać do otworów wstępnie wykonywanych wiertłem do otworów pod kołki stożkowe nr 116310.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

mniejsza Ø D<sub>3</sub>: 15,8 mm

większa Ø D<sub>2</sub>: 20,4 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 230 mm

długość całkowita L: 280 mm

chwyt kwadratowy □: 14 mm

**Opis techniczny**

większa Ø D <sub>2</sub>	20,4 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	16 mm
mniejsza Ø D <sub>3</sub>	15,8 mm
chwyt kwadratowy □	14 mm
długość całkowita L	280 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	230 mm

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 9
Zbieżność stożka	1:50
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami