

Garant**Rozwiertaki ręczne nastaw., Ø nom. DC: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160500 14
GTIN	4045197250698
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Do 5 mm rowki proste, od 6 mm **lewoskrętna linia śrubowa** 7 - 8°. Korpus rozwiertaka posiada rozcięcie, które można rozewrzeć za pomocą śruby o ok. 1/100 Ø rozwiertaka (np. Ø 20 mm = 0,2 mm).

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych z małym naddatkiem. Rozwiertaki z prostymi rowkami tylko do otworów o przekroju ciągłym. Przechowywać w stanie rozprężonym.

Opis techniczny

Ø nom. D _c	14 mm
Długość wysięgu L ₁	97 mm
chwyt kwadratowy □	11,2 mm
długość całkowita L	163 mm
długość ostrzy L _c	61 mm
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 859
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		