

**Garant****Rozwiertaki ręczne nastawne, Ø DC: 13,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160600 13,5
GTIN	4045197250896
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

Duży zakres rozwarcia. Precyzyjne ustawianie za pomocą sprawdzianów pierścieniowych lub mikrometru zewnętrznego.

Noże o stożkowym nakroju; ostrza zaszlifowane i szlifowane na okrągło.

**Opis techniczny**

Ø nom. D <sub>c</sub>	13,5 mm
zakres regulacji Ø	13,5 - 15,5 mm
chwyt kwadratowy □	7 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	50 mm
długość całkowita L	146 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		