

**Rozwiertaki pod kołki 1:50, bez powłoki, Ø nom. DC: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	161200 4
GTIN	4045197088901
Klasa artykułu	120

Opis**Wykonanie:**

Stożkowe ostrza (1 mm na dł. 50 mm).

Wielk. 1,2 – 2,5 – **Rowki proste. kształt A.**

Wielk. 3 – 25 – **Z rowkami śrubowymi. Kształt B.**

Zastosowanie:

Do ręcznego rozwierania stożkowych otworów pod kołki stożkowe wg ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Zalecenie:

Używać do otworów wstępnie wykonywanych wiertłem do otworów pod kołki stożkowe nr 116310.

Opis techniczny

większa Ø D ₂	5,26 mm
Ø nom. D _c	4 mm
mniejsza Ø D ₃	3,9 mm
chwyt kwadratowy □	4 mm
długość całkowita L	93 mm
długość ostrzy L _c	68 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 9
Zbieżność stożka	1:50

chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się warunkowo		