

**Rozwiertaki stożkowe 1:10, mały × duży Ø: 3X10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	161000 3X10
GTIN	4045197088802
Klasa artykułu	120

Opis**Wykonanie:**

O prostych rowkach, z ostrzami w układzie stożkowym (wzrost 1/10).

Zastosowanie:

Do rozwiercania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwiercania otworów cylindrycznych.

Opis techniczny

mniejsza Ø D ₃	3 mm
większa Ø D ₂	10 mm
chwyt kwadratowy □	6,3 mm
długość całkowita L	100 mm
długość ostrzy L _c	70 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa
Zbieżność stożka	1:10
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		