

**Garant****Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 15,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162951 15,5
GTIN	4045197366290
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

<B>Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia. </B>

**wskazówka:**

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 8

zakres Ø: 15,01 - 15,5 mm

długość ostrzy  $L_c$ : 52 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 123 mm

długość całkowita L: 170 mm

Liczba ostrzy Z: 8

Ø chwytu  $D_s$ : 14 mm

**Opis techniczny**

Ø nom. $D_c$	15,5 mm
tolerancje chwytu	h6
Długość wysięgu $L_1$	123 mm
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm/obr,
Ø chwytu $D_s$	14 mm
długość całkowita L	170 mm
długość ostrzy $L_c$	52 mm
zakres Ø	15,01 - 15,5 mm

Liczba ostrzy Z	8
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami