

Garant**Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162951 1
GTIN	4045197366009
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.

wskazówka:

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 3

zakres Ø: 0,95 - 1,06 mm

długość ostrzy L_c: 5 mm

Długość wysięgu L₁: 13 mm

długość całkowita L: 34 mm

Liczba ostrzy Z: 3

Ø chwytu D_s: 1 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	13 mm
Ø nom. D _c	1 mm
tolerancje chwytu	h6
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Ø chwytu D _s	1 mm
długość całkowita L	34 mm
długość ostrzy L _c	5 mm
zakres Ø	0,95 - 1,06 mm

Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami