

Garant**Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162951 1,5
GTIN	4045197366016
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.

wskazówka:

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 3

zakres Ø: 1,42 - 1,5 mm

długość ostrzy L_c : 8 mm

Długość wysięgu L_1 : 15 mm

długość całkowita L: 40 mm

Liczba ostrzy Z: 3

Ø chwytu D_s : 2 mm

Opis techniczny

Ø nom. D_c	1,5 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Długość wysięgu L_1	15 mm
tolerancje chwytu	h6
Ø chwytu D_s	2 mm
długość całkowita L	40 mm
długość ostrzy L_c	8 mm
zakres Ø	1,42 - 1,5 mm

Liczba ostrzy Z	3
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami