

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, MF: 14X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132870 14X1,5
GTIN	4045197074058
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Duże ścieżki w nakroju.**

Gwint prowadzący &lt;B&gt;z rowkami smarnymi&lt;/B&gt;.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,5 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	14 mm
Ø otworu rdzenia	12,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	11 mm
długość całkowita L	100 mm

Chwył kwadratowy □	9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	42 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M14×1,5
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieski
Rodzaj produktu	gwintownik