

**Garant****Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162951 17
GTIN	4045197366320
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

<B>Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia. </B>

**wskazówka:**

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 8

zakres Ø: 16,51 - 17 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 54 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 129 mm

długość całkowita L: 175 mm

Liczba ostrzy Z: 8

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 14 mm

**Opis techniczny**

Długość wysięgu L <sub>1</sub>	129 mm
tolerancje chwytu	h6
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm/obr,
Ø nom. D <sub>c</sub>	17 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	14 mm
długość całkowita L	175 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	54 mm
zakres Ø	16,51 - 17 mm

Liczba ostrzy Z	8
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami