

Atlas Copco

Szlifierki proste pneumatyczne G2424, tulejki zaciskowe o \varnothing 6 mm długie, Typ: S200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079448 S200
GTIN	7322590013622
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Wydajna i solidna szlifierka prosta o dużej mocy i **spokojnej pracy**. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Maksymalne prędkości obrotowe, optymalne do każdego zastosowania, od **8500 do 25000 obr./min.**

z długim, smukłym wrzecionem, doskonale nadaje się do otworów, długość 317 mm.

\varnothing tulejki zaciskowej 6mm.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
masa	0,96 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy	81 dB(A)
moc przekazywana	850 W

Karta danych

zalecana średnica węża (Ø wewn.)	13 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	540 l/min
oznaczenie producenta	G2424 S200
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
przyłącze pneumatyczne	3/8 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierki prostej Ø tulei zaciskowej 6 mm

079459 6