

Garant**Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 14,5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 162951 14,5 |
| GTIN | 4045197366276 |
| Klasa artykułu | 110 |

Opis**Wykonanie:**

Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.

wskazówka:

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 8

zakres Ø: 14,01 - 14,5 mm

długość ostrzy L_c: 50 mm

Długość wysięgu L₁: 115 mm

długość całkowita L: 162 mm

Liczba ostrzy Z: 8

Ø chwytu D_s: 14 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-----------------|
| Długość wysięgu L ₁ | 115 mm |
| Ø nom. D _c | 14,5 mm |
| posuw f w stali < 750 N/mm ² | 0,3 mm/obr, |
| tolerancje chwytu | h6 |
| Ø chwytu D _s | 14 mm |
| długość całkowita L | 162 mm |
| długość ostrzy L _c | 50 mm |
| zakres Ø | 14,01 - 14,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Liczba ostrzy Z | 8 |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS E |
| norma | Norma zakładowa |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| chwyt | DIN 1835 A z h6 |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami |