

Garant**Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 50S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363000 50S
GTIN	4062406355531
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (wielk. 50 i 80) dzięki płytce pośredniej.**
- **Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**
- **Port do rozwiązań automatyzacji.**
- **Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.**
- **Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.**
- **Szybka i intuicyjna obsługa.**
- **Dokładność powtórzeń <0,01 mm.**
- **Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.**
- **Nakrętka wrzecziona z funkcją wahliwości lub bez niej.**
- **Krawędź mocująca do łap mocujących.**
- **Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.**

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

w dostawie::

Szyna bazowa, wrzeczono, nakrętka wrzecziona, **osłona wrzecziona nr 363083.**

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne nr 627424 wielk. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi nr 628600 wielk. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085. Wysokość konsoli nr 363090 (w połączeniu z nr. 363079). Stanowisko do montażu nr 358595 52/96.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP oraz H luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

Opis techniczny

B	50 mm
B	80 mm
maksymalny moment obrotowy	40 Nm
Rowek wzdłużny	20 mm
maks. siła mocująca do rozwarości kluczy	16 kN
rozwarości kluczy	7 mm
rozwarości kluczy	3 mm
zakres mocowania S2	49 - 94 mm
Seria	Xtric
L	125 mm
wysokość H	35 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xtric 50
masa	1,8 kg
zakres mocowania S1	0 - 51 mm
Wymiar na spodzie	52 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Wrzecziono zamienne do XTRIC Typ 50S

363084 50S

