

Garant**Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162951 20
GTIN	4045197366382
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.

wskazówka:

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 8

zakres Ø: 19,51 - 20 mm

długość ostrzy L_c: 60 mm

Długość wysięgu L₁: 146 mm

długość całkowita L: 195 mm

Liczba ostrzy Z: 8

Ø chwytu D_s: 16 mm

Opis techniczny

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,3 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
Ø nom. D _c	20 mm
Długość wysięgu L ₁	146 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
długość całkowita L	195 mm
długość ostrzy L _c	60 mm
zakres Ø	19,51 - 20 mm

Liczba ostrzy Z	8
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami