



Szlifierki proste pneumatyczne, Ø tulejki zaciskowej 6 mm, oznaczenie producenta: 52669



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079443 52669
GTIN	616026526693
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne szlifierki proste – Dynabrade. Uniwersalna szlifierka prosta, o cichej pracy, solidnej i ergonomicznej konstrukcji, z miękkim uchwytem. **szlifierka prosta bez przekładni, o dużej mocy 750 W**, o maksymalnej prędkości obrotowej **20 000 1/min**. **Opatentowany układ nadzoru prędkości obrotowej**, zapewnia stałą prędkość obrotową pod obciążeniem. **Ø uchwytu zaciskowego 6 mm.**

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

moc przekazywana: 744 W

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 1254 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 3/8" NPT cal

masa: 1 kg

poziom natężenia dźwięku przy pracy: 79 dB(A)

Opis techniczny

długość	221 mm
oznaczenie producenta	52669
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1254 l/min
moc przekazywana	744 W
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
poziom natężenia dźwięku przy pracy	79 dB(A)
masa	1 kg
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	3/8" NPT cal

Akcesoria

Tulejki zaciskowe ID producenta 50016	079449 50016
---------------------------------------	--------------