



Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 1-8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	133352 1-8
GTIN	4045197594747
Klasa artykułu	12H

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22,25 mm

Opis techniczny

skok gwintu	3,175 mm
liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	22,25 mm
liczba zwojów na cal	8
Ø gwintu	25,4 mm

norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	18 mm
długość całkowita L	160 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
głębokość gwintu	76,2 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1-8 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik