



## Moduł mocujący mobilny, dla typu: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	361110 2
GTIN	4045197809254
Klasa artykułu	310

### Opis

#### Wykonanie:

Wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane. Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105–361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123–361136.

#### Pasuje do :

Szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119 i szczęki nasadzane nr 361123–361136.

#### Wyp. dodatkowe:

Wkrętak płaski 6-kątny z uchwytem poprzecznym nr 627424 wielk. 5 i klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 120.

#### wskazówka:

Do śrub mocujących potrzeba zestawu wkrętaków SW5.

długość L: 126 mm

szerokość B: 125 mm

wysokość H: 174,5 mm

H<sub>1</sub>: 147,5 mm

masa: 11 kg

Pasujące do kodu barwnego: Xpent1-2

**Opis techniczny**

wysokość H	174,5 mm
masa	11 kg
H <sub>1</sub>	147,5 mm
długość L	126 mm
szerokość B	125 mm
Pasujące do kodu barwnego	Xpent1-2
Seria	Xpent