



## Wrzeciono, typ: TR16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	361119 TR16
GTIN	4045197809315
Klasa artykułu	310

### Opis

#### Wykonanie:

Wrzeciono trapezowe zapewnia optymalne przenoszenie sił. Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105–361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzone nr 361123–361136.

#### Zastosowanie:

TR14 i TR16 **do mocowania zewnętrznego**, TR14i i TR16i **do mocowania wewnętrznego**.

#### Pasuje do :

modułów mocujących nr 361105-361110.

#### Wyp. dodatkowe:

Przedłużki wrzeciona nr 361120, klucz dynamometryczny nr 656050 120. Nasadki 6-kątne wkrętakowe nr 643330 10.

Ø zewn. D: 40 mm

SW<sub>1</sub>: 10

SW<sub>2</sub>: 30

długość L: 229,6 mm

Pasujące do kodu barwnego: Xpent1-2

### Opis techniczny

SW <sub>2</sub>	30
długość L	229,6 mm
SW <sub>1</sub>	10
Ø zewn. D	40 mm

Pasujące do kodu barwnego	Xpent1-2
Seria	Xpent