

Garant**Szczęka nasadowa Standard, dla typu: 125****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 361125 125 |
| GTIN | 4045197809360 |
| Klasa artykułu | 310 |

Opis**Wykonanie:**

Powleczona, hartowana i szlifowana.

Zastosowanie:

Do chwytania szczęk wysuniętych nr 361140 - 361149

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych 361100 i modułów mocujących nr 361110.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-------------------|
| długość szczęk l | 68,5 mm |
| Pasujące do kodu barwnego | Xpent1-2 |
| wysokość szczęk h | 45 mm |
| wysokość h ₁ | 25 mm |
| szerokość szczęk b | 125 mm |
| długość l ₁ | 12 mm |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |

