

Garant**Szczęka gładka 3/5 powlekane, dla typu: 125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361144 125
GTIN	4045197809537
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:****Powierzchnia przyłożenia 3 mm.**

Pierwszy stopień mocowania o wysokości 3 mm. Drugi stopień mocowania o wysokości 5 mm.
Powierzchnia przylegania 3 mm

Zaleta:

Dzięki zastosowaniu szczęki dostępny jest drugi stopień mocowania.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124–361127, nr 361133 i nr 361135.
Szczęki stopniowane nr 361295–361296.

Opis techniczny

wysokość h_2	17 mm
wysokość h_1	15 mm
wysokość szczęk h	20 mm
długość szczęk l	12 mm
długość l_2	9 mm
szerokość szczęk b	125 mm
długość l_1	9 mm

Pasujące do kodu barwnego

Xpent1-2

Rodzaj produktu

Szczęki do imadeł