

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 3/4-10
GTIN	4045197074713
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,5 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	10
Ø gwintu	19,05 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	2,54 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	16,5 mm
liczba rowków wiórowych	3

Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	14 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwył kwadratowy □	11 mm
głębokość gwintu	57,15 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	3/4-10 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik