



Części zamienne do zwijacza węży 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080081 2
GTIN	4062406362027
Klasa artykułu	01A

Opis

Wykonanie:

Wąż zamienny do pneumatycznych zwijaczy węży.

Pasuje do :

Nr 080078, wielk. 15.

maks. ciśnienie robocze: 16 bar

długość węża: 15 m

Ø wewnętrzna węża: 9,5 mm

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	16 bar
długość węża	15 m
Ø wewnętrzna węża	9,5 mm
kolor węża	pomarańczowy
przeznaczone do	sprężone powietrze
materiał węża	poliuretan

