



Części zamienne do zwijacza węży 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080081 3
GTIN	4062406362034
Klasa artykułu	01A

Opis

Wykonanie:

Wąż zamienny do pneumatycznych zwijaczy węży.

Pasuje do :

Nr 080079, wielk. 15.

maks. ciśnienie robocze: 16 bar

długość węża: 15 m

Ø wewnętrzna węża: 9,5 mm

Opis techniczny

długość węża	15 m
Ø wewnętrzna węża	9,5 mm
materiał węża	poliuretan
przeznaczone do	sprężone powietrze
maks. ciśnienie robocze	16 bar
kolor węża	niebieski

