

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 8-32
GTIN	4045197074621
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.****Opis techniczny**

skok gwintu	0,794 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	32
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	4,16 mm
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
norma	DIN 371
Materiał ostrza	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,5 mm
długość całkowita L	63 mm
Chwyt kwadratowy □	3,4 mm
głębokość gwintu	12,48 mm
Rodzaj gwintu	UNC

wielkość gwintu	8-32 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	15 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		