

Garant**Frezy do fazowania GARANT Softcut® MTC, z otworem, Kąt γ : 15stopni****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215540 15
GTIN	4045197809681
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Solidna głowica frezarska do fazowania. Gniazdka płytek skrawających otoczone z wielu stron celem stabilizacji skrawania i przejścia sił osiowych i promieniowych.

Zastosowanie:

Do szerokiego fazowania konstrukcji stalowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w obróbce zgrubnej.

wskazówka:

Bezstopniowe powierzchnie są obrabiane przy zastosowaniu płytek skrawających nr 215321-215398.

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750 wielk. 2,2 z bitem nr 67 4252 wielk. 8IP.**

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.T 1335..
uzyskiwana wysokość sfazowania h	7,6 mm
śruby mocujące	219826 (8IP; 2,2 Nm)

min. $\varnothing D$	17 mm
największa $\varnothing D_1$	75 mm
długość całkowita L_{ges}	52 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	3
uzyskiwana szerokość sfazowania b	28,5 mm
kąt γ	15 stopni
uzyskiwana długość sfazowania l	29,5 mm
\varnothing otworu uchwytu	22 mm
Seria	Softcut®
Posuw na ząb przy $h_{maks.}$	0,4 mm
Liczba płytek skrawających	9
wykonanie chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219826
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2