

Garant**Frezy do fazowania GARANT Softcut® MTC, z otworem, Kąt γ : 75stopni****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215540 75
GTIN	4045197809728
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Solidna głowica frezarska do fazowania. Gniazdka płytek skrawających otoczone z wielu stron celem stabilizacji skrawania i przejęcia sił osiowych i promieniowych.

Zastosowanie:

Do szerokiego fazowania konstrukcji stalowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w obróbce zgrubnej.

wskazówka:

Bezstopniowe powierzchnie są obrabiane przy zastosowaniu płytek skrawających nr 215321-215398.

Stosować wkręta dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750 wielk. 2,2 z bitem nr 67 4252 wielk. 8IP.**

Opis techniczny

uzyskiwana długość sfazowania l	29,5 mm
śruby mocujące	219826 (8IP; 2,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	60 mm
uzyskiwana szerokość sfazowania b	7,6 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h	28,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.T 1335..

efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	3
kąt γ	75 stopni
\varnothing otworu uchwytu	16 mm
największa $\varnothing D_1$	35 mm
min. $\varnothing D$	19 mm
Seria	Softcut®
Posuw na ząb przy $h_{maks.}$	0,11 mm
Liczba płytek skrawających	9
wykonanie chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219826
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2