

**Garant****Frezy do fazowania GARANT Softcut® MTC, z otworem, Kąt  $\gamma$ : 30stopni****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215540 30
GTIN	4045197809698
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Solidna głowica frezarska do fazowania. Gniazdka płytek skrawających otoczone z wielu stron celem stabilizacji skrawania i przejścia sił osiowych i promieniowych.

**Zastosowanie:**

Do szerokiego fazowania konstrukcji stalowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w obróbce zgrubnej.

**wskazówka:**

Bezstopniowe powierzchnie są obrabiane przy zastosowaniu płytek skrawających nr 215321-215398.

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750 wielk. 2,2 z bitem nr 67 4252 wielk. 8IP.**

**Opis techniczny**

efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	3
uzyskiwana szerokość sfazowania b	25,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.T 1335..

uzyskiwana długość sfazowania l	29,5 mm
śruby mocujące	219826 (8IP; 2,2 Nm)
min. Ø D	17 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h	14,7 mm
kąt $\gamma$	30 stopni
największa Ø D <sub>1</sub>	69 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	52 mm
Seria	Softcut®
Posuw na ząb przy h <sub>maks.</sub>	0,2 mm
Liczba płytek skrawających	9
wykonanie chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219826
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2