

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 5/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 5/16-18
GTIN	4045197074669
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 7,93 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 6,6 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	6,6 mm
skok gwintu	1,411 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	7,93 mm
liczba zwojów na cal	18
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
długość całkowita L	90 mm
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
głębokość gwintu	23,79 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	5/16-18 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik