

**LOMU...08ER-GH, PR1225, wielkość płytek skrawających: 15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225230 15
GTIN	2050001942050
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami – przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e=0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,06 - 0,3 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOMU...04ER-GM

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU...04ER-GM
typ	ST1400
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PR1225
Materiał ostrza	HM

posuw f_z na ząb	0,06 - 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	110 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przylącze	nadaje się		