

**LOMU...08ER-SM, PR1225, wielkość płytek skrawających: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225232 10
GTIN	
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami – przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e=0,3 \times D$.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU...08ER-SM
typ	INOX
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PR1225
Materiał ostrza	HM
posuw f_z na ząb	0,06 - 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	110 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		