

**Atlas Copco**

## Szlifierki proste pneumatyczne G2414, tulejki zaciskowe o $\varnothing$ 6 mm krótkie, Typ: S085



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079447 S085
GTIN	7322590019860
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

**Wydajna i solidna szlifierka prosta** o dużej mocy i **spokojnej pracy**. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Maksymalne prędkości obrotowe, optymalne do każdego zastosowania, od **8500 do 25000 obr./min.**

krótka konstrukcja, długość 215 mm.

**$\varnothing$  tulejki zaciskowej 6mm.**

**w dostawie::**

Z koniecznymi złączkami

**Część zamienna:**

**Wybrane zestawy serwisowe:** zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

### Opis techniczny

oznaczenie producenta	G2414 S085
zalecana średnica węża ( $\varnothing$ wewn.)	13 mm
masa	0,78 kg
moc przekazywana	500 W

## Karta danych

poziom natężenia dźwięku przy pracy	70 dB(A)
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min <sup>-1</sup>
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	252 l/min
przyłącze pneumatyczne	3/8 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Szlifierki proste

### Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierki prostej Ø tulei zaciskowej 6 mm

079459 6