

Garant**Noże eco, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260297 25/11
GTIN	4045197810045
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego. Z chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 – 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: SDJCR/L 2525M11

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 11T3..

Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm

długość główki L₁: 32 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruby mocujące: 269023 3

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
płytko podporowa	269007 1
śruby mocujące	269023 3
Wielkość chwytu	25 mm
śruba do płytki podporowej	269013 1

długość całkowita L	150 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość główki L ₁	32 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 2525M11
Seria	Eco
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby do płytki podporowej	269205
Śruby mocujące Typ 3	269023 3
płytko podporowa Typ 1	269007 1
śruba do płytki podporowej Typ 1	269015 1
płytko podporowa	269070
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Śruby mocujące	269433
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500