

**Korpusy wiertel KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy, 2×D, Ø Dc: 30,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236614 30,5
GTIN	4047109277847
Klasa artykułu	24P

Opis**Wykonanie:****tolerancje wiercenia:** ØD - 0,1 / + 0,2

- **Maksymalna wydajność i trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnemu wykończeniu powierzchni.**
- **Optymalna dokładność wymiarowa w najtrudniejszych warunkach wiercenia.**
- **Niższe koszty przechowywania dzięki identycznym wewnętrznym i zewnętrznym płytkom skrawającym.**
- **Możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do $V_{maks.} = 0,25$ mm. Maks. Ø osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.**

Zastosowanie:

- **W ekstremalnych sytuacjach obróbki.**

Z płytkami skrawającymi nr 236605 – 236610.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe. Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

Opis techniczny

śruby mocujące	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Ø chwytu D _s	40 mm
Długość użyteczna L ₁	62 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 100408 32-...

Długość chwytu L _s	68 mm
Liczba ostrzy Z	1
Seria	KUB Pentron®
Ø nomin. D	30,5
Długość wysięgu L _A	86 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	2×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 15IP1	239652 15IP1
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,8 Nm	211750 2,8
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP