



## Korpusy wiertel KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy, 2×D, D: 40 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	236614 40
GTIN	4047109277649
Klasa artykułu	24P

### Opis

#### Wykonanie:

**tolerancje wiercenia:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **wysoka wydajność i długa trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnej obróbce powierzchni**
- **bardzo dobre utrzymywanie wymiaru nawet w trudnych warunkach wiercenia**
- **niższe koszty magazynowania dzięki identycznym płytkom skrawającym wewnętrznym i zewnętrznym.**

#### Zastosowanie:

- **W ekstremalnych sytuacjach obróbki.**

Z płytkami skrawającymi nr 236605 – 236610.

#### w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

#### wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.

Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

Długość wysięgu  $L_1$ : 108 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 40 mm

Długość chwytu  $L_s$ : 68 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 120408 42-...

śruby mocujące: 239652 20IP (6,3 Nm)

### Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 120408 42-...
$\varnothing$ chwytu $D_s$	40 mm

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	80 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	108 mm
Liczba ostrzy Z	1
Długość chwytu L <sub>s</sub>	68 mm
śruby mocujące	239652 20IP (6,3 Nm)
Seria	KUB Pentron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	40
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	2×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 20IP	239652 20IP
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, chwyt grotów wymienialnych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
	674252 20IP

Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP

---