



## Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: ST100



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka prosta ATA z tulejkami zaciskowymi 3 mm do dokładnego frezowania, szlifowania i grawerowania. **Wbudowany filtr wstępny.** Szlifierka prosta o mocy 40 W, zapewniająca wysoki komfort pracy przy maksymalnej prędkości obrotowej 100 000 obr./min.

#### Zastosowanie:

**Tylko do powietrza bezolejowego. Nie olejować!**

### Opis techniczny

Ø tulei zaciskowej	3 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
oznaczenie producenta	ST100
poziom natężenia dźwięku przy pracy	62 dB(A)
długość	160 mm
moc przekazywana	40 W
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	170 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	100000 min <sup>-1</sup>
masa	0,24 kg
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP

zasilanie energią

Zastosowanie sprężonego powietrza

Rodzaj produktu

Szlifierki proste