

Garant**Gwintowniki do rur stalowych pancernych, bez powłoki, PG: PG16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133450 PG16
GTIN	4045197074942
Klasa artykułu	11H

Opis**Zastosowanie:**

Jako gwintowniki maszynowe lub do nacinania ręcznego. **Do gwintowania pancernych rurek stalowych** - wg DIN 40430.

Materiał ostrza

 : HSS E

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 22,5 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21,25 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	18
Ø gwintu	22,5 mm
skok gwintu	1,41 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	21,25 mm
Ø chwytu D _s	18 mm

długość całkowita L	80 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	67,5 mm
wielkość gwintu	Pg16
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	Pg
Kąt boku zarysu gwintu	80 stopni
norma	DIN 40430
Kształł nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik