

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNF: 1-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133400 1-12
GTIN	4045197074843
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: DIN 374

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 23,25 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	23,25 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	12
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	25,4 mm
norma	DIN 374

Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	20 mm
długość całkowita L	140 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm
głębokość gwintu	76,2 mm
skok gwintu	2,117 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1-12 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik