

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E, waporyzowane, M: M2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	134250 M2
GTIN	4045197075079
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****powierzchnia waporyzowana.** Zapobiega powstawaniu narostów.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,4 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s : 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,6 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
Ø otworu rdzenia	1,6 mm
liczba rowków wiórowych	2
Ø gwintu	2 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	0,4 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D_s	2,8 mm

długość całkowita L	45 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	6 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M2
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	gwintownik