

 Atlas Copco

Szlifierki proste pneumatyczne, Ø tulejki zaciskowej 6 mm, oznaczenie producenta: G2412



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne szlifierki proste – Atlas Copco.

Solidne szlifierki proste o spokojnej pracy. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Ø tulejki zaciskowej 6 mm. Wersja krótka, maks. prędkość obrotowa **20000 1/min.**

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

moc przekazywana: 350 W

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 618 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/4" BSP cal

masa: 0,5 kg

poziom natężenia dźwięku przy pracy: 79 dB(A)

Opis techniczny

długość	180 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	618 l/min
masa	0,5 kg
moc przekazywana	350 W
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
poziom natężenia dźwięku przy pracy	79 dB(A)
oznaczenie producenta	G2412
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4" BSP cal

Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierki prostej Ø tulei zaciskowej 6 mm

079459 6