



Szlifierki proste pneumatyczne, Ø tulejki zaciskowej 6 mm, oznaczenie producenta: G2422



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne szlifierki proste – Atlas Copco.

Solidne szlifierki proste o spokojnej pracy. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. **Ø tulejki zaciskowej 6 mm.** Wersja z długim smukłym wrzecionem, zwłaszcza do otworów, maks. prędkość obrotowa **20000 1/min.**

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

moc przekazywana: 350 W

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 618 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 1/4" BSP cal

masa: 0,7 kg

poziom natężenia dźwięku przy pracy: 77 dB(A)

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	618 l/min

masa	0,7 kg
oznaczenie producenta	G2422
długość	277 mm
maks. wibracje wg EN	3,4 m/s ²
moc przekazywana	350 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	77 dB(A)
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	1/4" BSP cal

Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierki prostej Ø tulei zaciskowej 6 mm

079459 6