



Szlifierki proste pneumatyczne G2424, Ø 6 mm długie, oznaczenie producenta: S150



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079448 S150
GTIN	7322590019877
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

solidna szlifierka prosta o dużej mocy i **spokojnej pracy**. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Maksymalne prędkości obrotowe, optymalne do każdego zastosowania, **od 8000 do 25000 1/min.** Ø tulei zaciskowej **6 mm.**

z długim, smukłym wrzecionem, doskonale nadaje się do otworów, długość 317 mm.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

moc przekazywana: 750 W

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 432 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: 3/8" BSP cal

zalecana średnica węża (Ø wewn.): 13 mm

masa: 0,96 kg

Opis techniczny

oznaczenie producenta	S150
-----------------------	------

moc przekazywana	750 W
zalecana średnica węża (Ø wewn.)	13 mm
masa	0,96 kg
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	432 l/min
poziom natężenia dźwięku przy pracy	76 dB(A)
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	3/8" BSP cal

Akcesoria

Tulejki zaciskowe do szlifierki prostej Ø tulei zaciskowej 6 mm

079459 6