

HOLEX®**Narzynki 6g, M: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140320 M12
GTIN	4045197083319
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 1 3/4**.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,75 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 14 mm

Opis techniczny

wysokość	14 mm
skok	1,75 mm
wielkość gwintu M	12

Ø zewnętrzna	38 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568