

**Narzynki 6g, M: M22****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140300 M22
GTIN	4045197083210
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju**.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 2,5 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

skok	2,5 mm
wielkość gwintu M	22
wysokość	22 mm

Ø zewnętrzna	55 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568