



Narzynki 6g, M: M24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	140300 M24
GTIN	4045197083227
Klasa artykułu	11K

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju**.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 3 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu M	24
wysokość	22 mm
skok	3 mm

Ø zewnętrzna	55 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568