

**Narzynki 6g, M: M9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140300 M9
GTIN	4045197083142
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 13/4zwoju**.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,25 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu M	9
skok	1,25 mm
wysokość	9 mm

Ø zewnętrzna	25 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568