

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, M: M1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130150 M1
GTIN	4045197065216
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**
wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 1 4H

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 0,75 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	0,75 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,25 mm
Ø gwintu	1 mm
norma	DIN 352
Ø chwytu D _s	2,5 mm

długość całkowita L	80 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	2 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik